


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.150

Placa flangeada metálica

Estado: 10-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2563.150 - Placa flangeada metálica

Como peça de reposição/substituição para placas flangeadas fornecidas como padrão, grau de proteção IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo.

Recursos

| | |
|---|--|
| Cód. Ref. | SZ 2563.150 |
| Modelo | fechado |
| Descrição do produto | Como peça de reposição/substituição para placas flangeadas fornecidas como padrão. |
| Material | Chapa de aço |
| Cor | RAL 7035 |
| Nota | O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa |
| Dimensões | Largura: 534 mm Profundidade: 149 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: AE |
| Placa flangeada | Tamanho: 5 |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0.85 |
| Peso bruto | 0.936 |
| Número da tarifa alfandegária | 73079100 |
| EAN | 4028177460584 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |