Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2563.500

Placas flangeadas plásticas para cabos

Estado: 08-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SZ 2563.500 - Placas flangeadas plásticas para cabos Com membranas

Perfurar o plástico e passar o cabo, grau de proteção IP 65 no caso de passagem adequada do cabo.

Recursos

| Cód. Ref. | SZ 2563.500 |
|--|--|
| Descrição do produto | Simplesmente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo. |
| Material | Plástico segundo a norma UL 94-V0 Sem alogênio |
| Cor | Semelhante a RAL 7035 |
| Nota | O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa |
| Dimensões | Largura: 534 mm Profundidade: 149 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: AE |
| Placa flangeada | Tamanho: 5 |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 65 |
| Quantidade de entradas de cabos | 18 x 5-9 |
| e Ø (mm) mín. e máx. | 16 x 7-12 36 x 10-15 |
| | 6 x 15-24 |
| | 2 x 23-30 |
| | 2 x 26-35 |
| | 4 x 26-54 |
| | 1 x 50-110 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0.86 |
| | 0.96 |

© Rittal 2025

Recursos

| Número da tarifa alfandegária | 39269097 |
|-------------------------------|---------------|
| EAN | 4028177325616 |
| E-Number Sweden | E3404729 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

© Rittal 2025 3