

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2564.300**

**Placa flangeada em poliéster**

Estado: 08-07-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2564.300 - Placa flangeada em poliéster com membranas, para AX

Simplemente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.

## Recursos

Cód. Ref.	SZ 2564.300
Descrição do produto	Simplemente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.
Material	Plástico segundo a norma UL 94-V0
Cor	Semelhante a RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Dimensões	Largura: 534 mm Profundidade: 149 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX
Placa flangeada	Tamanho: 4
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem adequada
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Quantidade de entradas de cabos e Ø (mm) mín. e máx.	28 x 5-11 48 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,7 kg
Peso bruto	0,736 kg

## Recursos

---

Número da tarifa alfandegária	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Descrição do produto	SZ Placas flangeadas em poliéster, para AX, com membranas, LP: 534x149 mm, para placas flangeadas, tamanho 4

## Aprovações

---

Aprovações	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------