Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2564.300 Placa flangeada em poliéster

Estado: 26-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SZ 2564.300 - Placa flangeada em poliéster com membranas, para AX

Simplesmente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2564.300
Descrição do produto	Simplesmente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.
Material	Plástico segundo a norma UL 94-V0
Cor	Semelhante a RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Dimensões	Largura: 534 mm Profundidade: 149 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX
Placa flangeada	Tamanho: 4
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem adequada
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
·	·
Quantidade de entradas de cabos e Ø (mm) mín. e máx.	28 x 5-11
	48 x 10-15 8 x 15-25
	2 x 19-34
	2 x 26-35
	2 x 26-54
	1 x 50-110
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.7

© Rittal 2025

Recursos

Número da tarifa alfandegária	39269097
EAN	4028177935723
E-Number Sweden	E3465291
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Aprovações

Aprovações UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3