

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.200

**Placa flangeada modular em
plástico**

Estado: 09-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2565.200 - Placa flangeada modular em plástico com perfurações métricas pré-estampadas, para AX

Simplesmente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos.



Recursos

Cód. Ref.	SZ 2565.200
Descrição do produto	Simplesmente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos.
Material	Plástico segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 recorte retangular acondiciona 10 vedações pequenas
Number of rectangular cutouts	5
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa

Recursos

Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	4 x M12 4 x M16 4 x M20 3 x M25 1 x M32 1 x M40
Dimensões	Largura: 301 mm Profundidade: 221 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX
Placa flangeada	Tamanho: 5
Faixa de temperatura de serviço	-40 °C...80 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem adequada
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Number knockouts	4 4 4 3 1 1
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.4
Peso bruto	0.418
Número da tarifa alfandegária	39269097
EAN	4028177938434
ETIM 9	EC000211

Recursos

ETIM 8 EC000211

ECLASS 8.0 27142421

Aprovações

Aprovações UL + C-UL - FTTA