
### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





### SZ 2565.450

## Placa flangeada bipartida com perfil de aperto elástico

Estado: 10-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# SZ 2565.450 - Placa flangeada bipartida com perfil de aperto elástico para AX

A placa flangeada subdividida facilita a instalação na caixa e oferece diversas opções na hora da montagem. Para facilitar a entrada dos cabos na caixa, com ou sem conector. Ao apertar os parafusos, os orifícios especiais da placa flangeada garantem a ligação equipotencial automática. Não é mais necessário utilizar pinos, bornes ou cabos de aterramento.

#### Recursos

SZ 2565.450  bipartida  Chapa de aço  RAL 7035  Inclui material de fixação  O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva
Chapa de aço  RAL 7035  Inclui material de fixação
RAL 7035 Inclui material de fixação
Inclui material de fixação
<u> </u>
O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva
caixa  Na montagem em armários com mais de 760 mm de largura são
necessárias 2 embalagens
Largura: 301 mm Profundidade: 221 mm
Tipo de caixa: AX
1037.000
1055.000
1073.000
1180.000
1280.000
1338.000
1181.000
1281.000
Tamanho: 5
1 unid.
0.95

© Rittal 2025

### Recursos

Peso bruto	1.02
PCF/emb (cadle to gate)	3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73079100
EAN	4028177973152
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3