Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2567.200


Placa flangeada modular em plástico


Estado: 29-10-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SZ 2567.200 - Placa flangeada modular em plástico com perfurações métricas pré-estampadas, para AX

Simplesmente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos.







Recursos

Cód. Ref.	SZ 2567.200
Descrição do produto	Simplesmente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos.
Material	Plástico segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 recorte retangular acondiciona 10 vedações pequenas
Number of rectangular cutouts	6
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa

© Rittal 2025 2

Recursos

Quantidade de perfurações	4 x M12
métricas pré-estampadas	5 x M16
	5 x M20
	4 x M25
	3 x M32
	1 x M40
	1 x M50
Dimensões	Largura: 436 mm
	Profundidade: 221 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX
Placa flangeada	Tamanho: 7
Faixa de temperatura de serviço	-40 °C80 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem adequada
Classificação dos tipos segundo	Tipo 1
os padrões UL 50E	Tipo 12
Number knockouts	4
	5
	5
	4
	3
	1
	1
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.58
Peso bruto	0.601
Número da tarifa alfandegária	39269097

© Rittal 2025 3

Recursos

EAN	4028177938458
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Aprovações

Aprovações UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025