Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2584.100 Fixação em mastro

Estado: 09-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



AX 2584.100 - Fixação em mastro para AX, KX, AX em plástico, AX IT, CS para fixação na parede

Para a fixação segura e simples em mastros cilíndricos ou quadrados.





Recursos

Apenas para caixas com 600 mm de largura.
4 parafusos autoatarraxantes M10 para montagem no armário
4 cantoneiras extensoras
2 cintas extensoras
4 perfis de aperto
o 2 trilhos perfilados com 600 mm de comprimento
null
Cinta extensora: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Trilhos perfilados, perfil de aperto: chapa de aço
Para tamanho de mastro: ∅ entre 50 e 150 mm
Para diâmetro de mastro: Ø entre 40 e 170 mm
Para a fixação segura e simples em mastros cilíndricos ou quadrados.
D 6 7
AX 2584.100

© Rittal 2025

Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: AX
	KX
	AX em plástico
	AX IT
	Caixa para fixação em parede CS
	Encapsulamento outdoor AX
	AE
	KL
	EB
	Caixa AX tripartida para fixação na parede
Classificação dos tipos segundo	Tipo 1
os padrões UL 50E	Type 3R
	Type 4
	Tipo 12
Emb.	2 unid.
Peso líquido	1.88
Peso bruto	1.96
PCF/emb (cadle to gate)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	83024900
EAN	4028177940598
E-Number Sweden	E3465274
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3