


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2732.010

Visor

Estado: 08-07-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2732.010 - Visor para AX

Para montagem em superfícies e nas caixas AX no lugar da porta.



Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | FT 2732.010 |
| Modelo | Perfil 30 |
| Descrição do produto | Para montagem em superfícies e nas caixas AX no lugar da porta. |
| Material | Quadro: alumínio anodizado natural Vidro: acrílico |
| Escopo de fornecimento | Inclui puxador em plástico com fecho de segurança nº 3524 E |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 54 |
| Adequado para o item com o código de referência | 1012.000 1076.000 1376.000 |
| Adequado para | Tipo de caixa: AX Largura: = 600 mm Altura: = 760 mm |
| Dimensões | Largura: 597 mm Altura: 757 mm Profundidade: 36 mm |
| Superfície visível | Largura do visor: 537 mm Altura do visor: 697 mm |

Recursos

| | |
|---|--|
| Profundidade máxima de montagem dos componentes | 32 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 4,02 kg |
| Peso bruto | 4,04 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Descrição do produto | FT Visor, LAP: 597x757x36 mm, para montagem em superfícies e na caixa AX no lugar da porta |