


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2735.530 Visor do sistema

Estado: 28-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2735.530 - Visor do sistema para VX, TS, VX SE

Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido.



## Recursos

|                      |  |
|----------------------|--|
| Cód. Ref.            | FT 2735.530  |
| Modelo               | Perfil 30  |
| Descrição do produto | Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido.   |
| Material             | Perfil em alumínio extrudado com cantoneiras em zinco fundido sob pressão e vidro de segurança.  |
| Superfície           | Quadro básico: pintura eletrostática a pó no padrão RAL 7035<br>Perfil da dobradiça e do fecho: anodizado natural  |
| Value base frame     | Com vidro de segurança: alta resistência a solventes e riscos, antiestático e baixo risco de ferimento em caso de quebra.<br>Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm)<br>Dobradiça com ângulo de abertura de 180° de fácil montagem. |

# Recursos

|   |   |
|---|---|
| Value base frame                                | <p>Pode ser facilmente parafusado na porta devido às dimensões adaptadas (o quadro de reforço da porta pode ser utilizado como gabarito de furação).</p> <p>Permite ajuste simples da altura.</p> <p>Estabiliza o recorte da porta.</p> <p>Cobre o contorno do recorte.</p> <p>Não fica impureza sobre a vedação, o vidro está seguro contra retirada, não cai sujeira na hora de abrir e líquido não escorre atrás do visor.</p> <p>Perfil do quadro com 30 mm ou 60 mm de altura.</p> |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529   | IP 54   |
| Nota  | <p>Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm)</p> <p>Não adequado para instalação em áreas externas</p>   |
| Adequado para                                   | <p>Tipo de caixa: VX<br/>TS<br/>VX SE</p> <p>Largura: = 600 mm</p>  |
| Dimensões                                       | <p>Largura: 500 mm<br/>Altura: 570 mm<br/>Profundidade: 47 mm</p>   |
| Superfície visível                              | <p>Largura do visor: 363 mm<br/>Altura do visor: 498 mm</p>   |
| Profundidade máxima de montagem dos componentes | 33 mm   |
| Emb.  | 1 unid.   |
| Peso líquido                                    | 4,783 kg  |
| Peso bruto                                      | 5,06 kg   |
| Número da tarifa alfandegária                   | 76101000  |
| ETIM 9  | EC002527  |
| ETIM 8  | EC002527  |
| ECLASS 8.0                                      | 27182301  |

# Recursos

---

Descrição do produto

FT Visor, para VX, TS, VX SE, perfil 30, LAP: 500x570x47 mm, para L:  
600 mm

# Aprovações

---

Certificados

Grau de proteção