

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.590 Visor do sistema

Estado: 13-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.590 - Visor do sistema para VX, TS, VX SE

Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido.



Recursos

| | |
|----------------------|--|
| Cód. Ref. | FT 2735.590 |
| Modelo | Perfil 30 |
| Descrição do produto | Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido. |
| Material | Perfil em alumínio extrudado com cantoneiras em zinco fundido sob pressão e vidro de segurança. |
| Superfície | Quadro básico: pintura eletrostática a pó no padrão RAL 7035 Perfil da dobradiça e do fecho: anodizado natural |
| Value base frame | Com vidro de segurança: alta resistência a solventes e riscos, antiestático e baixo risco de ferimento em caso de quebra. Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm) Dobradiça com ângulo de abertura de 180° de fácil montagem. |

Recursos

| | |
|---|---|
| Value base frame | <p>Pode ser facilmente parafusado na porta devido às dimensões adaptadas (o quadro de reforço da porta pode ser utilizado como gabarito de furação).</p> <p>Permite ajuste simples da altura.</p> <p>Estabiliza o recorte da porta.</p> <p>Cobre o contorno do recorte.</p> <p>Não fica impureza sobre a vedação, o vidro está seguro contra retirada, não cai sujeira na hora de abrir e líquido não escorre atrás do visor.</p> <p>Perfil do quadro com 30 mm ou 60 mm de altura.</p> |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 54 |
| Nota | <p>Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm)</p> <p>Não adequado para instalação em áreas externas</p> |
| Adequado para | <p>Tipo de caixa: VX TS VX SE</p> <p>Largura: = 800 mm</p> |
| Dimensões | <p>Largura: 700 mm Altura: 570 mm Profundidade: 47 mm</p> |
| Superfície visível | <p>Largura do visor: 563 mm Altura do visor: 498 mm</p> |
| Profundidade máxima de montagem dos componentes | 33 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 6,105 kg |
| Peso bruto | 6,426 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |

Recursos

Descrição do produto

FT Visor, para VX, TS, VX SE, perfil 30, LAP: 700x570x47 mm, para L:
800 mm

Aprovações

Certificados

Grau de proteção