

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



Estado: 28-01-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - Visor Aço inoxidável

Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido. Material aço inoxidável 1.4301 (AISI 304).



Recursos

Cód. Ref.	FT 2793.560
Descrição do produto	Padrão equipado com dobradiças embutidas de 130° e vedação em todo o seu contorno.
Material	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Vidro de segurança
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 54
Nota	Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm)
Dimensões	Largura: 522 mm Altura: 600 mm Profundidade: 38 mm

Recursos

Superfície visível	Largura do visor: 408 mm Altura do visor: 543 mm
Profundidade máxima de montagem dos componentes	31 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6.175
Peso bruto	6.5
Número da tarifa alfandegária	76101000
EAN	4028177149656
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204