



# FT 2796.000 - Tampa em acrílico

Para a proteção de elementos de visualização e de comando no padrão 19" ou medidas métricas.

## Recursos

Cód. Ref.	FT 2796.000
Modelo	Em polegadas
Descrição do produto	Com fecho de segurança nº 3524 E.
Material	Quadro: perfis em alumínio extrudado com cantoneiras moldadas sob pressão Vidro: acrílico fumê
Escopo de fornecimento	Inclui dobradiças e material de fixação. Inclui fecho de segurança nº 3524 E
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 54
Dimensões	Largura: 534 mm Altura: 425 mm Profundidade: 47,5 mm
Superfície visível	Largura do visor: 494 mm Altura do visor: 404,5 mm
Profundidade máxima de montagem dos componentes	43 mm
Dimensões de montagem	Installation depth for components: 482,6 mm Largura de montagem dos componentes: 19"
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2,475 kg
Peso bruto	2,675 kg
Número da tarifa alfandegária	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

# Recursos

---

ECLASS 8.0

27182301

---

Descrição do produto

FT TAPA PLASTICA 9UA 534X435