

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3057.000

Suporte de barramento

Estado: 17-01-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3057.000 - Suporte de barramento

Para sistemas de barramento 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Recursos

Cód. Ref.	SV 3057.000
Material	Poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Qtd. de polos	3 polos 150 mm
Adequado para barras	60 x 10 80 x 10 100 x 10
Corrente nominal máx.	3000 A
Dimensões	Largura: 30 mm Altura: 420 mm Profundidade: 170 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	4.496
Peso bruto	4.695
Número da tarifa alfandegária	85469010
EAN	4028177035812
ETIM 9	EC001166

Recursos

ETIM 8 EC001166

ECLASS 8.0 27400607

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--