


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3073.000

Suporte de barramento

Estado: 03-07-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3073.000 - Suporte de barramento

Para sistemas de barramento 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Recursos

Cód. Ref.	SV 3073.000
Material	Poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Qtd. de polos	3 polos 100 mm
Adequado para barras	30 x 10 40 x 10 50 x 10 60 x 10
Corrente nominal máx.	1250 A
Dimensões	Largura: 22 mm Altura: 320 mm Profundidade: 70 mm
Emb.	4 unid.
Peso líquido	1,612 kg
Peso bruto	1,83 kg
Número da tarifa alfandegária	85469010
ETIM 9	EC001166

Recursos

ETIM 8	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descrição do produto	SV SUP. BARRAS ATE 1250 A , 3 POLOS

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--