

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3114.200

Termostato e display digital da temperatura interna do armário

Estado: 11-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3114.200 - Termostato e display digital da temperatura interna do armário

Para montagem na porta ou na lateral do armário.

Recursos

| | |
|--|--|
| Cód. Ref. | SK 3114.200 |
| Descrição do produto | Para montagem na porta ou na lateral do armário. |
| Dados técnicos | Display de 3 dígitos com 7 segmentos Alternância entre °C/°F Sensor NTC com 1800 mm de comprimento Relé com duas saídas NA/NF (carga máx. do contato de 230 V, 6 A) Livre escolha de histerese |
| Cor | RAL 7035 |
| Emb. | 1 unid. |
| Faixa de temperatura de serviço | 0 °C...50 °C |
| Faixa de regulagem | 5 °C...55 °C |
| Tensão nominal de serviço | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC) |
| Faixa de temperatura de armazenagem | -20 °C...70 °C |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 54 |
| Peso líquido | 0,258 kg |
| Peso bruto | 0,259 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 90321020 |
| ETIM 9 | EC004587 |
| ETIM 8 | EC004587 |
| ECLASS 8.0 | 27210707 |
| Descrição do produto | INDICADOR DIGITAL DA TEMPERATURA INTERNA |

Aprovações

Aprovações

UR

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK