

Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3114.200

Termostato e display digital da temperatura interna do armário

Estado: 18-01-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3114.200 - Termostato e display digital da temperatura interna do armário

Para montagem na porta ou na lateral do armário.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3114.200
Descrição do produto	Para montagem na porta ou na lateral do armário.
Dados técnicos	<p>Display de 3 dígitos com 7 segmentos</p> <p>Alternância entre °C/°F</p> <p>Sensor NTC com 1800 mm de comprimento</p> <p>Relé com duas saídas NA/NF (carga máx. do contato de 230 V, 6 A)</p> <p>Livre escolha de histerese</p>
Cor	RAL 7035
Emb.	1 unid.
Faixa de temperatura de serviço	0 °C...50 °C
Faixa de regulagem	5 °C...55 °C
Tensão nominal de serviço	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC)
Faixa de temperatura de armazenagem	-20 °C...70 °C
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 54
Peso líquido	0.258
Peso bruto	0.259
Número da tarifa alfandegária	90321020
EAN	4028177631434
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707

Aprovações

Aprovações	UR
Certificados	EAC
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
