

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3114.200

Termostato e display digital da temperatura interna do armário

Estado: 07-07-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3114.200 - Termostato e display digital da temperatura interna do armário

Para montagem na porta ou na lateral do armário.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3114.200
Descrição do produto	Para montagem na porta ou na lateral do armário.
Dados técnicos	Display de 3 dígitos com 7 segmentos Alternância entre °C/°F Sensor NTC com 1800 mm de comprimento Relé com duas saídas NA/NF (carga máx. do contato de 230 V, 6 A) Livre escolha de histerese
Cor	RAL 7035
Emb.	1 unid.
Faixa de temperatura de serviço	0 °C...50 °C
Faixa de regulagem	5 °C...55 °C
Tensão nominal de serviço	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC)
Faixa de temperatura de armazenagem	-20 °C...70 °C
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 54
Peso líquido	0,258 kg
Peso bruto	0,259 kg
Número da tarifa alfandegária	90321020
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Descrição do produto	INDICADOR DIGITAL DA TEMPERATURA INTERNA

Aprovações

Aprovações

UR

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK