

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3149.820**

**Ventiladores de teto TopTherm**

Estado: 12-03-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3149.820 - Ventiladores de teto TopTherm Para TS 8

Os ventiladores de teto para TS se encaixam exatamente nos recortes previstos para os condicionadores de ar TopTherm para montagem no teto. A montagem também pode ser feita em todas as superfícies do teto com tamanho suficiente. Os novos produtos da linha VX IT não são compatíveis com os recortes para montagem. Se a chapa de teto for reutilizada no VX IT, é necessário usar o quadro adaptador 5050.701.

## Recursos

|                                                |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref.                                      | SK 3149.820                                                                                                                                                          |
| Descrição do produto                           | Os ventiladores de teto ativos cabem exatamente nos recortes dos condicionadores de ar TopTherm para montagem no teto de pequena e média capacidade de refrigeração. |
| Alteração do produto                           | Os recortes para montagem não são compatíveis. Se a chapa de teto for reutilizada, é necessário usar o quadro adaptador 5050.701.                                    |
| Material                                       | Chapa de aço pintada                                                                                                                                                 |
| Cor                                            | RAL 7035                                                                                                                                                             |
| Escopo de fornecimento                         | Unidade pronta para instalação com ventilador radial montado<br>Material de vedação e material de fixação                                                            |
| Tensão nominal de serviço                      | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                               |
| Potência nominal Pel                           | Com 50 Hz: 170 W<br>Com 60 Hz: 225 W                                                                                                                                 |
| Corrente nominal máx.                          | Com 50 Hz: 0,75 A<br>Com 60 Hz: 1,1 A                                                                                                                                |
| Dimensões                                      | Largura: 550 mm<br>Altura: 125 mm<br>Profundidade: 370 mm                                                                                                            |
| Recorte para montagem                          | Largura do recorte: 475 mm<br>Profundidade do recorte: 260 mm                                                                                                        |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 43                                                                                                                                                                |
| Faixa de temperatura de serviço                | -10 °C...55 °C                                                                                                                                                       |

# Recursos

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Nível de ruído                | Com 50 Hz: 69 dB(A)<br>Com 60 Hz: 70 dB(A) |
| Emb.                          | 1 unid.                                    |
| Peso líquido                  | 9,87 kg                                    |
| Peso bruto                    | 10,389 kg                                  |
| Número da tarifa alfandegária | 84145915                                   |
| ECLASS 8.0                    | 27180716                                   |
| Descrição do produto          | SK Ventilador TECTO TOP THERM              |

# Aprovações

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Explicações | Declaration of conformity |
|-------------|---------------------------|