


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.840

**Porta VX25 para o sistema modular
de climatização**

Estado: 29-01-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3201.840 - Porta VX25 para o sistema modular de climatização Para instalação de módulos de refrigeração

Portas para climatização em chapa de aço para a instalação de módulos de refrigeração dos tipos SK 3307.7xx até 3310.7xx.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3201.840
Descrição do produto	Portas para climatização em chapa de aço para a instalação de módulos de refrigeração dos tipos SK 3307.7xx até 3310.7xx. As portas para climatização combinam perfeitamente com o design completo do armário.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Porta para climatização sem módulo de refrigeração pré-montado Dobradiças de 180°, ângulo de abertura da porta de aproximadamente 130°
Nota sobre o código de referência	Adequado para armários VX A porta de encosto existente pode ser utilizada em armários VX com largura de 1200 mm – não importa se os equipamentos estão posicionados à esquerda ou à direita Instalação da porta à esquerda
Adequado para	Equipamentos à esquerda
Adequado para	Tipo de caixa: VX: = 600 mm: = 1.800 mm Tipo de caixa: = 1.200 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	25.7
Peso bruto	26.8
EAN	4028177925717
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510

Recursos

ECLASS 8.0 27180702

Aprovações

Certificados EAC

Explicações Declaration of conformity - F-gas regulation