Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3239.824 Ventilador com filtro Blue e+

Estado: 29-10-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SK 3239.824 - Ventilador com filtro Blue e+ EMC

Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar entre 20 e 900 m³/h







Recursos

Cód. Ref.	SK 3239.824
Modelo	montagem lateral EMC
Descrição do produto	Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.
Vantagens	Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados Pela maior resistência à pressão, a tecnologia diagonal de ventiladores assegura uma ventilação mais uniforme e constante do armário Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
Material	Plástico
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante EMC
Ventilador	Axial, motor de corrente contínua
Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)	Com DC: 100 m³/h

© Rittal 2025

Recursos

Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro de fibra sintética	Com DC: 75 m³/h
Tensão nominal de serviço	24 V (DC)
Potência nominal Pel	Com DC: 5,7 kW
Corrente nominal máx.	Com DC: 0,27 A
Dimensões	Largura: 204 mm Altura: 204 mm Profundidade: 105 mm
Profundidade de montagem	84 mm
Recorte para montagem	Largura do recorte: 177 mm Altura do recorte: 177 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 54 com filtro de fibra sintética IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA	Tipo 12 com filtro de fibra sintética Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 2 A
Nota	Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
Faixa de temperatura de serviço	-15 °C55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-30 °C70 °C
Nível de ruído	Com DC: 51 dB(A)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.1
Peso bruto	1.24
Número da tarifa alfandegária	84145915
EAN	4028177985537
ETIM 9	EC000320

© Rittal 2025 3

Recursos

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Aprovações

Aprovações	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025