


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.700

Filtro com fole

Estado: 19-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.700 - Filtro com fole para ventiladores com filtro e de teto, condicionadores de ar e Chillers

Ao contrário dos modelos de fibra sintética, a tecnologia de filtros plissados de alta qualidade amplia expressivamente o fluxo volumétrico, o que aumenta a potência do aparelho e reduz o consumo energético. Além disso, as características melhoradas de filtragem reduzem o pó no armário ou equipamento, sem contar que a vida útil prolongada diminui consideravelmente os custos de manutenção.

Recursos

| | |
|---|--|
| Cód. Ref. | SK 3285.700 |
| Modelo | para condicionadores de ar |
| Descrição do produto | Para o condicionador de ar Blue e+ para montagem no teto e a solução de integração VX25 Blue e+ alcançarem o grau de proteção IP 54. |
| Material | Fibra sintética |
| Nota | O funcionamento sem o filtro plissado não é permitido |
| Adequado para o item com o código de referência | 3185.030 3185.730 |
| Dimensões | Largura: 652 mm Altura: 158 mm Profundidade: 15 mm |
| Classe de filtro | segundo a norma DIN EN 779: G4 |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 54 na montagem no condicionador de ar |
| Emb. | 3 unid. |
| Peso líquido | 0,45 kg |
| Peso bruto | 0,5 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 84219990 |
| ETIM 9 | EC002513 |

Recursos

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Descrição do produto | SK Filtro plissado IP54, para condicionador de ar para montagem no teto 3185.730, LAP: 652x158x15 mm |
