

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.040

Mangueira de conexão

Estado: 11-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.040 - Mangueira de conexão

Mangueira flexível podendo ser cortada no tamanho necessário, incluindo porca em ambas as extremidades para conectar o LCP/LCU em um sistema de canalização rígido.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3311.040
Material	NBR (interno) com espiral em aço e alma em malha trançada
Modelo	Climatização de racks
Comprimento	1,8 m
Conexões de água	Rosca interna G 1½"
Faixa de temperatura de serviço	-30 °C...70 °C
Pressão permitida para operação (p máx.)	16 bar
Emb.	2 unid.
Peso líquido	6,302 kg
Peso bruto	6,779 kg
Número da tarifa alfandegária	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Descrição do produto	SK Mangueira, para conexão de água em cima e embaixo, para LCP Rack/Inline CW, C: 1800 mm