


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.803

Chapa de teto

Estado: 05-03-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.803 - Chapa de teto para condicionador de ar Blue e+ TI para montagem no teto

Para a instalação do condicionador de ar para montagem no teto. O recorte na chapa de teto está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem no teto fique posicionado exatamente no meio do armário.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3312.803
Descrição do produto	Para a instalação do condicionador de ar para montagem no teto. O recorte na chapa de teto está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem no teto fique posicionado exatamente no meio do armário.
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 7035
Indicação de montagem	Para fazer a montagem, utilizar o material de fixação da chapa de teto lisa existente O sistema elétrico de evaporação da água condensada SK 3355.720 não pode ser utilizado devido à coincidência com o nível de 19". A água condensada deve ser drenada pela mangueira inclusa no fornecimento.
Adequado para o item com o código de referência	3312.800
Adequado para	Tipo de caixa: TS IT Largura: = 800 mm Profundidade: = 1.200 mm
Emb.	1 unid.
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Recursos

Descrição do produto

SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, with mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x1200 mm, RAL 7035