### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3312.805 Chapa de teto

Estado: 08-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



## SK 3312.805 - Chapa de teto para condicionador de ar Blue e+ TI para montagem no teto

Para a instalação do condicionador de ar para montagem no teto. O recorte na chapa de teto está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem no teto fique posicionado exatamente no meio do armário.

#### Recursos

Cód. Ref.	SK 3312.805	
Descrição do produto	Para a instalação do condicionador de ar para montagem no teto. O recorte na chapa de teto está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem no teto fique posicionado exatamente no meio do armário.	
Material	Chapa de aço	
Superfície	Com pintura	
Cor	RAL 7035	
Indicação de montagem	Para fazer a montagem, utilizar o material de fixação da chapa de teto lisa existente O sistema elétrico de evaporação da água condensada SK 3355.720 não pode ser utilizado devido à coincidência com o nível de 19". A água condensada deve ser drenada pela mangueira inclusa no fornecimento.	
Adequado para o item com o código de referência	3312.800 3185.730	
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT VX Largura: = 800 mm Profundidade: = 800 mm	
Emb.	1 unid.	
Peso líquido	4	
Peso bruto	5.6	
EAN	4028177958401	

© Rittal 2025 2

#### Recursos

ETIM 9	EC000744	
ETIM 8	EC000744	
ECLASS 8.0	27182405	

© Rittal 2025 3