

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.806

Chapa de teto

Estado: 13-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.806 - Chapa de teto para condicionador de ar Blue e+ TI para montagem no teto

Para a instalação do condicionador de ar para montagem no teto. O recorte na chapa de teto está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem no teto fique posicionado exatamente no meio do armário.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3312.806
Descrição do produto	Para a instalação do condicionador de ar para montagem no teto. O recorte na chapa de teto está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem no teto fique posicionado exatamente no meio do armário.
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 7035
Indicação de montagem	Para fazer a montagem, utilizar o material de fixação da chapa de teto lisa existente O sistema elétrico de evaporação da água condensada SK 3355.720 não pode ser utilizado devido à coincidência com o nível de 19". A água condensada deve ser drenada pela mangueira inclusa no fornecimento.
Adequado para o item com o código de referência	3312.800 3185.730
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT VX Largura: = 800 mm Profundidade: = 1.000 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	5 kg
Peso bruto	7,6 kg
Número da tarifa alfandegária	94039910

Recursos

ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Descrição do produto	SK Chapa de teto IT para VX IT, com recorte para montagem do condicionador de ar 3312.800/3412.800, LA: 800x1000 mm, RAL 7035