

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.815

Porta em chapa de aço

Estado: 22-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.815 - Porta em chapa de aço para condicionador de ar Blue e+ IT para montagem lateral

Para a instalação do condicionador de ar para montagem lateral. O recorte na porta está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem lateral fique posicionado exatamente no meio da porta.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SK 3312.815 |
| Descrição do produto | Para a instalação do condicionador de ar para montagem lateral. O recorte na porta está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem lateral fique posicionado exatamente no meio da porta. |
| Material | Chapa de aço |
| Superfície | Com pintura |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Porta traseira em chapa de aço Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E Inclui material de fixação (com pontos de retenção, sem dobradiças) |
| Adequado para o item com o código de referência | 3312.810 / 3412.810 3186.x3x / 3486.x3x 3187.x3x / 3487.x3x 3188.x4x / 3488.x4x 3189.x4x / 3489.x4x |
| Dimensões | Largura: 600 mm Altura: 2.000 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: VX IT VX |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 13 kg |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---|
| Peso bruto | 15 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002510 |
| ETIM 8 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |
| Descrição do produto | SK Porta em chapa de aço para IT, para VX IT, com recorte para montagem do condicionador de ar 3312.810/3412.810, LA: 600x2000 mm, RAL 7035 |