Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3312.816 Porta em chapa de aço

Estado: 07-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SK 3312.816 - Porta em chapa de aço para condicionador de ar Blue e+ IT para montagem lateral

Para a instalação do condicionador de ar para montagem lateral. O recorte na porta está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem lateral fique posicionado exatamente no meio da porta.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3312.816
Descrição do produto	Para a instalação do condicionador de ar para montagem lateral. O recorte na porta está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem lateral fique posicionado exatamente no meio da porta.
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Porta traseira em chapa de aço Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E Inclui material de fixação (com pontos de retenção, sem dobradiças)
Adequado para o item com o código de referência	3312.810 3186.x3x 3187.x3x 3188.x4x 3189.x4x
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT VX
Emb.	1 unid.
Peso líquido	19

© Rittal 2025 2

Recursos

Peso bruto	21	
EAN	4028177958418	
ETIM 9	EC000747	
ETIM 8	EC000744	
ECLASS 8.0	27182405	

© Rittal 2025 3