

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3313.614**

**Mangueira de conexão**

Estado: 13-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3313.614 - Mangueira de conexão

Mangueira flexível podendo ser cortada no tamanho necessário, incluindo porca em ambas as extremidades para conectar o LCP/LCU em um sistema de canalização rígido.

## Recursos

Cód. Ref.	SK 3313.614
Modelo	Climatização de racks CW
Descrição do produto	O kit possibilita ligar simplesmente a conexão da água de refrigeração do LCU no sistema de tubulação rígida do edifício. Em uma extremidade, as mangueiras possuem um cotovelo de 90° e, na outra, uma abraçadeira que possibilita cortar as mangueiras no comprimento desejado.
Material	NBR (interno) com espiral em aço e alma em malha trançada
Comprimento	2,5 m
Conexões de água	Rosca interna G 3/4"
Faixa de temperatura de serviço	-30 °C...70 °C
Pressão permitida para operação (p máx.)	10 bar
Emb.	2 unid.
Peso líquido	5,08 kg
Peso bruto	5,485 kg
Número da tarifa alfandegária	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Descrição do produto	SK Mangueira, para LCU CW 3313.610, comprimento 2500 mm