

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3340.230

# Ventilador modular para 482,6 mm (19")

Estado: 13-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3340.230 - Ventilador modular para 482,6 mm (19")

## Vazão de ar entre 320 e 480 m<sup>3</sup>/h

Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor.

## Recursos

Cód. Ref.	SK 3340.230
Descrição do produto	Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor.
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Unidade com os cabos pré-instalados, pronta para instalação Inclui régua de bornes e material de fixação
Vazão de ar (circulação livre)	320 m <sup>3</sup> /h
Tensão nominal de serviço	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 0,24 A Com 60 Hz: 0,22 A
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 6 A
Dimensões	Largura: 482,6 mm Altura: 44 mm Profundidade: 200 mm
Distância entre os eixos dos ventiladores	85 mm
Quantidade de ventiladores	2
Nível de ruído	Com 50 Hz: 51 dB(A)
Faixa de temperatura de serviço	-10 °C...55 °C
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2,04 kg
Peso bruto	2,2 kg

## Recursos

---

Número da tarifa alfandegária	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descrição do produto	Ventilador MODUL. 19" 230VCA - 2 VentiladorES"

---

## Aprovações

---

Aprovações	UR + C-UR (recognized) VDE
Explicações	Declaration of conformity

---