


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.500

Ventilador modular para 482,6 mm (19")

Estado: 04-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.500 - Ventilador modular para 482,6 mm (19")

Vazão de ar entre 320 e 480 m³/h

Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3342.500
Descrição do produto	Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor.
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Unidade com os cabos pré-instalados, pronta para instalação Inclui régua de bornes e material de fixação
Vazão de ar (circulação livre)	480 m ³ /h
Nota sobre o código de referência	Ventiladores modulares para trilhos perfilados métricos, sob consulta. Modelo com monitoramento
Tensão nominal de serviço	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 0,85 A
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 6 A
Dimensões	Largura: 482,6 mm Altura: 44 mm Profundidade: 200 mm
Distância entre os eixos dos ventiladores	105 mm
Quantidade de ventiladores	3
Nível de ruído	Com DC: 51 dB(A)
Faixa de temperatura de serviço	-10 °C...55 °C
Emb.	1 unid.

Recursos

Peso líquido	1,8 kg
Peso bruto	1,998 kg
Número da tarifa alfandegária	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descrição do produto	Ventilador MODUL. 19" 24VDC/115-230VCA - 3

Aprovações

Aprovações	UR + C-UR (recognized) VDE
Explicações	Declaration of conformity
