

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.500

Ventilador modular para 482,6 mm
(19")

Estado: 08-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3342.500 - Ventilador modular para 482,6 mm (19")

Vazão de ar entre 320 e 480 m³/h

Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SK 3342.500 |
| Descrição do produto | Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor. |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Unidade com os cabos pré-instalados, pronta para instalação Inclui régua de bornes e material de fixação |
| Vazão de ar (circulação livre) | 480 m ³ /h |
| Nota sobre o código de referência | Ventiladores modulares para trilhos perfilados métricos, sob consulta. Modelo com monitoramento |
| Tensão nominal de serviço | 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC) |
| Corrente nominal máx. | Com 50 Hz: 0,85 A |
| Fusível de proteção prévia | Disjuntor/fusível: 6 A |
| Dimensões | Largura: 482,6 mm Altura: 44 mm Profundidade: 200 mm |
| Distância entre os eixos dos ventiladores | 105 mm |
| Quantidade de ventiladores | 3 |
| Nível de ruído | Com DC: 51 dB(A) |
| Faixa de temperatura de serviço | -10 °C...55 °C |
| Emb. | 1 unid. |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Peso líquido | 1.8 |
| Peso bruto | 1.998 |
| Número da tarifa alfandegária | 84145915 |
| EAN | 4028177041530 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Aprovações

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Aprovações | UR + C-UR (recognized) VDE |
| Explicações | Declaration of conformity |