

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3366.140

# Condicionadores de ar para montagem lateral

Estado: 01-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3366.140 - Condicionadores de ar para montagem lateral com controlador básico

Condicionadores de ar para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 4000 W, com controlador básico integrado em série, acabamento RiNano no condensador e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.

## Recursos

Cód. Ref.	SK 3366.140
Material	Chapa de aço
Escopo de fornecimento	Cabos pré-instalados, pronto para instalação Gabarito de furação Material de fixação
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511	Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1.500 W Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1.500 W Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 980 W Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1.080 W
Tensão nominal de serviço	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 3 A Com 60 Hz: 3,1 A
Corrente de partida (máx.)	Com 50 Hz: 8 A Com 60 Hz: 8,8 A
Vazão de ar (circulação livre)	Circuito externo: 910 m <sup>3</sup> /h Circuito interno: 860 m <sup>3</sup> /h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35	Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
Modelo	montagem lateral
Dimensões	Largura: 435 mm Altura: 1.590 mm Profundidade: 205 mm

## Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	Circuito externo: IP 34 Circuito interno: IP 54
Gás/agente refrigerante	Gás refrigerante: R134a Quantidade: 0,7 kg
Regulagem da temperatura	Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço	20 °C...55 °C
Faixa de regulagem	30 °C...55 °C
Potência nominal Pel	Potência nominal L35 L35/50 Hz: 1.090 W Potência nominal L35 L35/60 Hz: 1.240 W Potência nominal L35 L50/50 Hz: 1.260 W Potência nominal L35 L50/60 Hz: 1.430 W
Fusível de proteção prévia	Disjuntor do motor: 6,3...10 A
Emb.	1 unid.
Peso líquido	61,75 kg
Peso bruto	65 kg
Número da tarifa alfandegária	84158200
ECLASS 8.0	27180704

## Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--