

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000

Estado: 17-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000 para instalação em placa de montagem

Recursos

Cód. Ref.	SV 3431.000
Modelo	Para instalação em placa de montagem
Material	Poliamida reforçada com fibra de vidro Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre banhado a prata
Cor	Chassi: RAL 9011 Tampa: RAL 7035
Área de aperto para barras laminadas em cobre	Largura da área de aperto: 10 mm Altura da área de aperto: 10 mm
for mounting plate assembly	sim
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Borne para quadro
Corrente nominal de serviço máxima	100 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para tamanho NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 89 mm Altura: 141,5 mm
Conexão de condutores cilíndricos	1,5 - 50 mm ²
Qtd. de polos	3 polos
Diâmetro dos condutores cilíndricos	1,5 - 50 mm ²
Emb.	1 unid.

Recursos

Peso líquido	0,401 kg
Peso bruto	0,453 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,15
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Descrição do produto	SV SECCIONADOR NH-00 100A, 690V 3 POLOS

Aprovações

Aprovações	CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK