

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000

Estado: 11-01-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3431.000 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000 para instalação em placa de montagem

Recursos

Cód. Ref.	SV 3431.000
Modelo	Para instalação em placa de montagem
Material	Poliamida reforçada com fibra de vidro Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre banhado a prata
Cor	Chassi: RAL 9011 Tampa: RAL 7035
Área de aperto para barras laminadas em cobre for mounting plate assembly	Largura da área de aperto: 10 mm Altura da área de aperto: 10 mm sim
Saída dos condutores	Em cima/embaiixo
Tipo de ligação (elétrica)	Borne para quadro
Corrente nominal de serviço máxima	100 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para tamanho NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 89 mm Altura: 141,5 mm
Conexão de condutores cilíndricos	1,5 - 50 mm ²
Qtd. de polos	3 polos
Round conductor cross-section	1,5 - 50 mm ²
Emb.	1 unid.

Recursos

Peso líquido	0.401
Peso bruto	0.453
Teor de cobre (kg / unidade)	0.15
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177042391
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Aprovações

Aprovações	CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK