### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3431.000

# Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000

Estado: 14-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# SV 3431.000 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000 para instalação em placa de montagem

#### Recursos

Cód. Ref.	SV 3431.000
Modelo	Para instalação em placa de montagem
Material	Poliamida reforçada com fibra de vidro Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre banhado a prata
Cor	Chassi: RAL 9011 Tampa: RAL 7035
Área de aperto para barras laminadas em cobre	Largura da área de aperto: 10 mm Altura da área de aperto: 10 mm
for mounting plate assembly	sim
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Borne para quadro
Corrente nominal de serviço máxima	100 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para tamanho NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 89 mm Altura: 141,5 mm
Conexão de condutores cilíndricos	1,5 - 50 mm²
Qtd. de polos	3 polos
Round conductor cross-section	1,5 - 50 mm²
Emb.	1 unid.

© Rittal 2025 2

#### Recursos

Peso líquido	0.401
Peso bruto	0.453
Teor de cobre (kg / unidade)	0.15
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177042391
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

## Aprovações

Aprovações	CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3