

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3431.000

# Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000

Estado: 02-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.000 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000 para instalação em placa de montagem

## Recursos

Cód. Ref.	SV 3431.000
Modelo	Para instalação em placa de montagem
Material	Poliamida reforçada com fibra de vidro Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre banhado a prata
Cor	Chassi: RAL 9011 Tampa: RAL 7035
Área de aperto para barras laminadas em cobre	Largura da área de aperto: 10 mm Altura da área de aperto: 10 mm
for mounting plate assembly	sim
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Borne para quadro
Corrente nominal de serviço máxima	100 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para tamanho NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 89 mm Altura: 141,5 mm
Conexão de condutores cilíndricos	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Qtd. de polos	3 polos
Diâmetro dos condutores cilíndricos	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Emb.	1 unid.

## Recursos

---

Peso líquido	0,401 kg
Peso bruto	0,453 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,15
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Descrição do produto	SV SECCIONADOR NH-00 100A, 690V 3 POLOS

## Aprovações

---

Aprovações	CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK