
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






# SV 3582.020 Barras CUPONAL

Estado: 01-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



### SV 3582.020 - Barras CUPONAL

Barras de alumínio revestidas de cobre.



#### Recursos

Cód. Ref.	SV 3582.020
Descrição do produto	Barras em alumínio revestidas de cobre, adequadas para configuração de sistemas de barramento utilizando os suportes de barramento 9340.000/9340.050.
Material	Alumínio Cobre
Comprimento	2400 mm
Corrente nominal máx.	235 A
Nota	A corrente nominal é obtida com uma temperatura das barras de 65°C e temperatura ambiente de 35°C Diagrama do fator de correção segundo a norma DIN EN 43 671 Comprimento variável
Normas	DIN EN 13 601
Diâmetro	20 mm x 5 mm
Dimensões	Comprimento: 2.400 mm
Emb.	6 unid.
Peso líquido	4.5
Peso bruto	6.42

© Rittal 2025 2

#### Recursos

Teor de cobre (kg / unidade)	0.35
Número da tarifa alfandegária	74071000
EAN	4028177686557
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

## Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3