


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.075

Casco de extintor de incêndio HD

Estado: 21-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.075 - Casco de extintor de incêndio HD

Acesso agilizado e proteção higiênica de importantes equipamentos de segurança – o casco do extintor de incêndio pode ser colocado diretamente no ambiente da produção

Recursos

Cód. Ref.	HD 4000.075
Descrição do produto	Inclinação do teto 30° para a frente
Vantagens	Armazenamento de extintores de incêndio com higiene e proteção contra jatos de água Economia de tempo e custo pelas opções de limpeza fácil e eficaz Puxador para retirada facilitada do extintor de incêndio utilizando apenas uma mão Verificação agilizada do conteúdo pela porta transparente integrada
Material	Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Puxador e fecho: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Visor: policarbonato Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície	Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Vedação: azul (RAL 5010)
Escopo de fornecimento	Painel totalmente fechado Porta com visor e vedação encaixada A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda Puxador com sistema de fecho de 3 pontos
Dimensões	Largura: 390 mm Altura na frente: 840 mm Altura atrás: 1.010 mm Profundidade: 300 mm
Superfície visível	Largura do visor: 170 mm Altura do visor: 670 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	20 kg
Peso bruto	22 kg

Recursos

PCF/emb (cadle to gate)	70,94
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Explicações	PCF-declaration
-------------	-----------------
