

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.685

Armário de grande porte

Estado: 17-02-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.685 - Armário de grande porte HD

O modelo de grande porte HD é a solução para montagem modular de armários para uso em áreas sensíveis do ponto de vista higiênico que requerem limpeza regular.



Recursos

Cód. Ref.	HD 4000.685
Material	<p>Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)</p> <p>Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)</p> <p>Vedaçāo: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600</p> <p>Placa de montagem: chapa de aço</p>
Superfície	<p>Caixa e porta: acabamento polido (grāo 400), rugosidade < 0,8 μm</p> <p>Placa de montagem: galvanizada</p> <p>Vedaçāo: azul (RAL 5010)</p>
Escopo de fornecimento	<p>Quadro do armário com chapa de base do painel traseiro soldado</p> <p>Porta com vedaçāo</p> <p>Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda</p> <p>Placa de montagem</p>
Opcionais	Suporte HD com nivelamento
Dimensões	<p>Largura: 600 mm</p> <p>Altura: 1.800 mm</p> <p>Profundidade: 500 mm</p>
Dimensões da placa de montagem (L x A)	499 mm x 1.696 mm
Ângulo de abertura da porta	125°
Código IK	IK08

Recursos

Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Type 3R Type 4X Tipo 12
Emb.	1 unid.
Peso líquido	74 kg
Peso bruto	76,75 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------