

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.722 Rebarbador

Estado: 02-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.722 - Rebarbador

Adequado para uso universal para rebarbar furos e arestas. Lâminas revestidas e com fio em ambos os lados para qualidade continuamente elevada no corte.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.722
Modelo	Fixação axial ou radial da lâmina de aço Lâmina de aço com fio em ambos os lados B32P PVD TiN
Descrição do produto	Rebarbador para aplicação universal para rebarbar furos e cantos.
Vantagens	Posicionamento ideal automático da lâmina Comprimento regulável do suporte da lâmina Manuseio simples e fácil Facilidade para eliminar as rebarbas Cabo ergonômico
Material	Parte interna do cabo: plástico duro Cabo: plástico elástico altamente flexível Suporte da lâmina: aço Lâmina: aço temperado com revestimento PVD de TiN (nitreto de titânio)
Cor	Cabo: vermelho e preto
Escopo de fornecimento	Puxador Suporte da lâmina Inclui lâmina de aço
Ø do cabo	28 mm
Comprimento do cabo	110 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,07 kg
Peso bruto	0,088 kg
Número da tarifa alfandegária	82055980
ETIM 9	EC001509

Recursos

ETIM 8	EC001509
--------	----------

ECLASS 8.0	21040803
------------	----------

Descrição do produto	Deburring cutter with blade holder and TiN-coated blade, blade sharpened on both sides
----------------------	--