


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105

Luminária de trabalho LED

Estado: 05-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.105 - Luminária de trabalho LED para WS 540

Para fixação no tampo da mesa com dispositivo de aperto.



Recursos

Cód. Ref.	AS 4051.105
Descrição do produto	Para fixação no tampo da mesa com dispositivo de aperto.
Vantagens	<p>Iluminação intensa sem ofuscamento e cintilação, homogênea e sem sombras</p> <p>A seleção da temperatura da cor, que vai do branco quente, passando pelo branco neutro, até a luz do dia, ajuda na concentração e reduz o cansaço</p> <p>Excelente reprodução de cores e forte contraste</p> <p>Braço articulado de alumínio com cabeçote articulado em 3D, ajustável e travável para livre posicionamento da fonte de luz</p>
Dados técnicos	<p>Braço articulado: 970 mm de comprimento</p> <p>Índice de reprodução de cor: 94 – 98 Ra</p> <p>Ângulo de radiação: 100°</p>
Material	<p>Caixa da luminária: alumínio</p> <p>Acabamento final: macrolon</p>
Escopo de fornecimento	<p>Luminária de trabalho LED</p> <p>Inclui material de fixação</p>
Potência nominal	26 W
Comprimento do cabo de ligação	3 m
Opções de conexão	Fonte de alimentação com conector (CEE 7/16) com adaptador AC
Lâmpada	84 LEDs SMD

Recursos

Grau de proteção	III (SELV)
Corrente de iluminação	2930 lm
Adequado para o item com o código de referência	4051.100
Faixa de temperatura de serviço	-10 °C...40 °C
Tensão nominal de serviço	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensões	Largura: 545 mm Altura: 90 mm Profundidade: 35 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2,5 kg
Peso bruto	4,2 kg
Número da tarifa alfandegária	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Descrição do produto	Luminária de trabalho LED para WS 540, dimerizável, 230 V/50 Hz