


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.038

## Chaves

Estado: 28-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.038 - Chaves sem isolamento

Chave de fenda ergonômica que se adapta perfeitamente à mão, reduzindo a força necessária de aplicação.



## Recursos

|                      |  |
|----------------------|--|
| Cód. Ref.            | AS 4052.038  |
| Modelo               | para parafusos Cabeça Phillips   |
| Descrição do produto | Chave de fenda ergonômica que se adapta perfeitamente à mão, reduzindo a força necessária de aplicação.  |
| Vantagens            | Cabo com extremidade antideslizante e identificação dos respectivos parafusos<br>Ponta com revestimento preto e polida para manter a precisão e exatidão no encaixe<br>A interconexão perfeita entre a mão e o cabo garante maiores relações de torque e o trabalho sem cansaço por mais tempo |
| Material             | Ponta: liga de cromo-molibdênio-vanádio<br>Parte interna do cabo: plástico duro<br>Cabo: plástico elástico altamente flexível  |
| Cor                  | Puxador: chumbo e Rittal Power Pink  |
| Ø da ponta           | 6 mm   |
| Comprimento da ponta | 25 mm  |
| Ponta                | PH 2   |
| Ø do cabo            | 21 mm  |
| Comprimento do cabo  | 60 mm  |
| Emb.                 | 1 unid.  |

# Recursos

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Peso líquido                  | 0,03 kg                            |
| Peso bruto                    | 0,038 kg                           |
| Número da tarifa alfandegária | 82054000                           |
| ETIM 9                        | EC000144                           |
| ETIM 8                        | EC000144                           |
| ECLASS 8.0                    | 21040406                           |
| Descrição do produto          | Screwdriver Stubby, uninsulated PH |