Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4054.000 Alicate de crimpagem

Estado: 14-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



AS 4054.000 - Alicate de crimpagem para terminais de cabos

Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.



Recursos

Cód. Ref.	AS 4054.000
Modelo	Angular
Descrição do produto	Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.
Vantagens	Requer aplicação de força mínima com condutores com diâmetro maior
	Qualidade constantemente alta na pressão
	Matrizes com identificação para precisão no processamento dos
	respectivos diâmetros
	Catraca travável
Material	Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Superfície	Cromada fosca
Cor	Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Fixação	Crimp trapezoidal
Sentido da entrada de cabos	Lateral
Dimensões	Altura: 59 mm
	Comprimento: 198 mm

© Rittal 2025 2

Recursos

AWG	24 - 10
Para diâmetro	0,25 - 6 mm²
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.439
Peso bruto	0.449
Número da tarifa alfandegária	82032000
EAN	4028177807587
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025 3