

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.020

## Puncionadeira hidráulica manual

Estado: 08-02-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.020 - Punctionadeira hidráulica manual

Para fazer recortes redondos, quadrados e retangulares.



## Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.020
Modelo	Flexível, com mangueira hidráulica e cilindro separado
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos, quadrados e retangulares.
Vantagens	Prolongamento da vida útil da ferramenta pela válvula integrada de controle da pressão
Material	Alumínio
Escopo de fornecimento	Punctionadeira hidráulica manual Parafuso hidráulico com Ø 19 mm Parafuso hidráulico com Ø 9,5/19 mm Broca-piloto HSS com Ø 11 mm Kit de buchas distanciadoras (3 unidades) Maleta de plástico
Acionamento hidráulico	Punção redondo até Ø 82 mm Punção retangular até 46 x 86 mm Força de punção de 75 kN Pressão máxima de trabalho de 680 bar/9850 psi Punção quadrado até 92 x 92 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3.4
Peso bruto	3.546
Número da tarifa alfandegária	84678900
EAN	4028177807921

# Recursos

---

ETIM 9 EC001085

---

ETIM 8 EC001085

---

ECLASS 8.0 21049046