

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.020**

**Puncionadeira hidráulica manual**

Estado: 15-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.020 - Puncionadeira hidráulica manual

Para fazer recortes redondos, quadrados e retangulares.



## Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.020
Modelo	Flexível, com mangueira hidráulica e cilindro separado
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos, quadrados e retangulares.
Vantagens	Prolongamento da vida útil da ferramenta pela válvula integrada de controle da pressão
Material	Alumínio
Escopo de fornecimento	Puncionadeira hidráulica manual Parafuso hidráulico com Ø 19 mm Parafuso hidráulico com Ø 9,5/19 mm Broca-piloto HSS com Ø 11 mm Kit de buchas distanciadoras (3 unidades) Maleta de plástico
Acionamento hidráulico	Punção redondo até Ø 82 mm Punção retangular até 46 x 86 mm Força de punção de 75 kN Pressão máxima de trabalho de 680 bar/9850 psi Punção quadrado até 92 x 92 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3,4 kg
Peso bruto	3,546 kg
Número da tarifa alfandegária	84678900
ETIM 9	EC001085

# Recursos

---

ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046
Descrição do produto	AS Maquina Manual hidraulico cabeça flexivel

---