Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4055.020 Puncionadeira hidráulica manual

Estado: 10-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



AS 4055.020 - Puncionadeira hidráulica manual

Para fazer recortes redondos, quadrados e retangulares.



Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.020	
Modelo	Flexível, com mangueira hidráulica e cilindro separado	
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos, quadrados e retangulares.	
Vantagens	Prolongamento da vida útil da ferramenta pela válvula integrada de controle da pressão	
Material	Alumínio	
Escopo de fornecimento	Puncionadeira hidráulica manual	
	Parafuso hidráulico com Ø 19 mm	
	Parafuso hidráulico com Ø 9,5/19 mm	
	Broca-piloto HSS com Ø 11 mm	
	Kit de buchas distanciadoras (3 unidades)	
	Maleta de plástico	
Acionamento hidráulico	Punção redondo até Ø 82 mm	
	Punção retangular até 46 x 86 mm	
	Força de punção de 75 kN	
	Pressão máxima de trabalho de 680 bar/9850 psi	
	Punção quadrado até 92 x 92 mm	
Emb.	1 unid.	
Peso líquido	3.4	
Peso bruto	3.546	
Número da tarifa alfandegária	84678900	
EAN	4028177807921	

© Rittal 2025

Recursos

ETIM 9	EC001085	
ETIM 8	EC001085	
ECLASS 8.0	21049046	

© Rittal 2025 3