


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.070

**Kit de punctionadeira hidráulica
manual M16 - M63**

Estado: 10-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.070 - Kit de punctionadeira hidráulica manual M16 - M63

Kit de punctionadeira hidráulica manual com conjunto de punções para chapa de aço. Espessura máxima do material a ser processado: 2 ou 3 mm.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.070
Modelo	Este kit inclui os punções padrão M16 a M63.
Descrição do produto	Kit de punctionadeira hidráulica manual com conjunto de punções para chapa de aço. Espessura máxima do material a ser processado: 2 ou 3 mm.
Vantagens	Prolongamento da vida útil da ferramenta pela válvula integrada de controle da pressão
Escopo de fornecimento	Punctionadeira hidráulica manual reta 7 punções com três divisões Parafuso hidráulico com Ø 19 mm Parafuso hidráulico com Ø 9,5/19 mm Broca-piloto HSS com Ø 10 mm Kit de buchas distanciadoras (3 unidades) Maleta de plástico
Material trabalhável	Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Recursos

Punção com Ø	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm 50,5 mm 63,5 mm
Para roscas	M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63
Emb.	1 unid.
Peso líquido	5.3
Peso bruto	5.34
Número da tarifa alfandegária	82034000
EAN	4028177807945
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046