



AS 4055.070

Kit de puncionadeira hidráulica manual M16 - M63

Estado: 21-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.070 - Kit de puncionadeira hidráulica manual M16 - M63

Kit de puncionadeira hidráulica manual com conjunto de punções para chapa de aço. Espessura máxima do material a ser processado: 2 ou 3 mm.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.070
Modelo	Este kit inclui os punções padrão M16 a M63.
Descrição do produto	Kit de puncionadeira hidráulica manual com conjunto de punções para chapa de aço. Espessura máxima do material a ser processado: 2 ou 3 mm.
Vantagens	Prolongamento da vida útil da ferramenta pela válvula integrada de controle da pressão
Escopo de fornecimento	Puncionadeira hidráulica manual reta 7 punções com três divisões Parafuso hidráulico com Ø 19 mm Parafuso hidráulico com Ø 9,5/19 mm Broca-piloto HSS com Ø 10 mm Kit de buchas distanciadoras (3 unidades) Maleta de plástico
Material trabalhável	Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Recursos

Punção com Ø	16,2 mm
	20,4 mm
	25,4 mm
	32,5 mm
	40,5 mm
	50,5 mm
	63,5 mm

Para roscas	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
	M63

Emb.	1 unid.
------	---------

Peso líquido	5,3 kg
--------------	--------

Peso bruto	5,34 kg
------------	---------

Número da tarifa alfandegária	82034000
-------------------------------	----------

ETIM 9	EC002121
--------	----------

ETIM 8	EC002121
--------	----------

ECLASS 8.0	21049046
------------	----------

Descrição do produto	AS MaquinaManual Hidraulica com cortantes M 16-63
----------------------	---