Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.070

Kit de puncionadeira hidráulica manual M16 - M63

Estado: 03-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



AS 4055.070 - Kit de puncionadeira hidráulica manual M16 - M63

Kit de puncionadeira hidráulica manual com conjunto de punções para chapa de aço. Espessura máxima do material a ser processado: 2 ou 3 mm.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.070
Modelo	Este kit inclui os punções padrão M16 a M63.
Descrição do produto	Kit de puncionadeira hidráulica manual com conjunto de punções para chapa de aço. Espessura máxima do material a ser processado: 2 ou 3 mm.
Vantagens	Prolongamento da vida útil da ferramenta pela válvula integrada de controle da pressão
Escopo de fornecimento	Puncionadeira hidráulica manual reta 7 punções com três divisões Parafuso hidráulico com Ø 19 mm Parafuso hidráulico com Ø 9,5/19 mm Broca-piloto HSS com Ø 10 mm Kit de buchas distanciadoras (3 unidades) Maleta de plástico
Material trabalhável	Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

© Rittal 2025 2

Recursos

16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
50,5 mm
63,5 mm
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
1 unid.
5.3
5.34
82034000
4028177807945
EC002121
EC002121
21049046

© Rittal 2025 3